


# klapka VZFB-SZ-1"-TT-V2V2E

č. dílu: 2471190  
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost 1", se závity, SMS 1145, EPDM, materiál 1.4301

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	vnější/vnitřní závit
jmenovitá světlost DN	1"
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	8 Nm
podle normy	SMS 1145
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 120 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4301
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4301
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4301
hmotnost výrobku	1,100 g
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi