

nejjemnější filtr MS6-LFM-3/8-AUV

č. dílu: 529673

FESTO

filtr 0,01 µm, nádoba z kovu, plně automatické odpouštění kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	6
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
provozní tlak	2 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2]
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	900 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	135 l/min
účinnost filtrace	99.9999 %
max. množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádoby	integrováno jako kovová nádoba
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádoby	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	820 g