


čidlo

SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

č. dílu: 538486

FESTO

elektrické, bezkontaktní, PNP, pro pohony s drážkou pro čidla 8, montáž shora, s kabelem.



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	100 mA
délka kabelu	5 m
elektrické připojení	3 vodiče kabel
třída odolnosti korozi KBK	4
konstrukční tvar	pro T-drážku
odolnost zkratu	ano
princip měření	odolná magnetizaci
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
vypínací čas	≤ 11 ms
doba sepnutí	≤ 0.5 ms
max. spínaný výkon DC	3 W
zbytkový proud	0.1 mA
pokles napětí	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	180 g
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
typ upevnění	lze použít upevněno svorkou do T-drážky
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu pláště kabelu	PUR