


skříň spojky EAMK-A-E32-42C

č. dílu: 538578

FESTO

Pro elektrický polohovací pohon DMES.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	330 g
kód rozhraní pohonu	E32
kód rozhraní pro vstup motoru	42C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS