

hadice z plastu PUN-5/32X1/32-U-WS-500

č. dílu: 546684

FESTO

vnější kalibrace, vhodné pro nástrčná připojení QS a QB.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
Old part no. 13028634



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| vnější průměr v palcích | 5/32 |
| vnitřní průměr v palcích | 3/32 |
| mín. poloměr ohybu | 0.202 " |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14 ... 150 Psi |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch vakuum |
| okolní teplota | -68 ... 140 °F |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.103 oz/ft |
| barva | bílý |
| tvrdost Shore | A 98 +/-3 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu hadice | TPE-U(PU) |