

světlovod SOOC-TB-M4-2-R25-T1

č. dílu: 552826

FESTO

vhodné pro světlovodná zařízení SOE4.



katalogový list

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
metoda měření	jednocestná světelná závara
minimální průměr objektu	0.35 mm
optické kabely - zvláštnost	vysoká teplota
dosah	400 mm
okolní teplota	-55 ... 115 °C
velikost hlavice	M4
délka optického kabelu	2 m
min. poloměr ohybu	25 mm
max. utahovací moment	2 Nm
vnější průměr	2.2 mm
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu světlovodu	PE
stupeň krytí	IP66
třída odolnosti korozi KBK	1