

sada pro měch DADB-V6-32-S301-350

č. dílu: 553281

FESTO

pro válce dle norem ISO 15552.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|---|
| vnější průměr | 38 mm |
| velikost | 32 |
| rozsah zdvíhu | 301 ... 350 mm |
| prodloužení pístitnice | 112 mm |
| konstrukční tvar | kruhový |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | sada měchu se svedeným odvětráním |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| odolnost médii | nečistoty třísky oleje tuky benzíny |
| stupeň krytí | IP54 |
| okolní teplota | -10 ... 80 °C |
| hmotnost výrobku | 92 g |
| typ upevnění | navlékací s kolíkem se závitem |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál adaptačních dílů | zesílený PA |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál skládaného měchu | NBR |
| materiál závitových kolíků | vysoce legovaná nerezová ocel |