

# sada pro měch DADB-S1-63-S476-500

č. dílu: 553519

FESTO

pro válce dle norem ISO 6432.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	57 mm
velikost	63
rozsah zdvíhu	476 ... 500 mm
prodloužení pístnice	135 mm
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
konstrukce	sada měchu se svedeným odvětráním
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
odolnost médiím	nečistoty třísky oleje tuky benzíny
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	189 g
typ upevnění	s kolíkem se závitem vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptačních dílů	zesílený PA
materiál těsnění	NBR
materiál skládaného měchu	NBR
materiál závitových kolíků	vysoce legovaná nerezová ocel