

# připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-12-M1

č. dílu: 557661

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

| parametr                                   | hodnota                           |
|--|-----------------------------------|
| rozměr rastru                              | 12 mm                             |
| max. počet ventilových pozic               | 12                                |
| třída odolnosti korozi KBK                 | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| max. utahovací moment upevnění ventilů     | 0.6 Nm                            |
| max. utahovací moment při montáži na stěnu | 5 Nm                              |
| hmotnost výrobku                           | 890 g                             |
| připojení pneumatiky 1                     | G1/4                              |
| připojení pneumatiky 3                     | G1/4                              |
| připojení pneumatiky 5                     | G1/4                              |
| upozornění k materiálu                     | ve shodě s RoHS                   |
| materiál připojovací lišty                 | hliník legovaný pro tvárění       |