

omezení zdvihu HGRT-HR-32

č. dílu: 564299

FESTO

pro nastavení úhlu rozevření. Určeno pro radiální chapadla HGRT.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
rozsah nastavení dorazu/délka	35 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
typ upevnění	šroubováno na chapadlo
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál kontramaticy	cementační ocel
materiál šroubů	ocel