

sada pro měch EADB-V1-32-S10-100

č. dílu: 570262

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	46 mm
velikost	32
rozsah zdvihu	10 ... 100 mm
prodloužení pístnice	44 mm
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
konstrukce	sada měchu se svedeným odvětráním
třída odolnosti korozi KBK	3
odolnost médiím	nečistoty třísky oleje tuky benzíny
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-10 ... 80 °C
pohybující se hmotnost	35 g
hmotnost výrobku	77 g
typ upevnění	navlékací s kolíkem se závitem
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu adaptačních dílů	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu měchu	NBR
informace o materiálu závitových kolíků	vysoce legovaná nerezová ocel