


nástrčná dutinka

QS-F-14H-10

č. dílu: 570440

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	9 mm
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	3
bezpečnost potravin	podle prohlášení výrobce
okolní teplota	0 ... 150 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	38 g
připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka QS-14
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 10 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz pochromovaný a poniklovaný
informace o materiálu těsnění hadice	FPM