

# připojovací blok VABM-B10-20E-G38-3

č. dílu: 576340

FESTO



## katalogový list

| parametr                     | hodnota                             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| rozměr rastru                | 22 mm                               |
| montážní poloha              | libovol.                            |
| max. počet ventilových pozic | 3                                   |
| třída odolnosti korozi KBK   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS           | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| hmotnost výrobku             | 866 g                               |
| typ upevnění                 | průchozí dírou                      |
| připojení řídicího tlaku 12  | G1/8                                |
| připojení řídicího tlaku 14  | G1/8                                |
| připojení pneumatiky 1       | G3/8                                |
| připojení pneumatiky 3       | G3/8                                |
| připojení pneumatiky 5       | G3/8                                |
| upozornění k materiálu       | ve shodě s RoHS                     |
| materiál připojovací lišty   | hliník legovaný pro tvárění         |