

# připojovací blok VABM-B10-30S-N12-6-P3

č. dílu: 8026426

FESTO



## katalogový list

| parametr                     | hodnota                             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| rozměr rastru                | 32 mm                               |
| montážní poloha              | libovol.                            |
| max. počet ventilových pozic | 6                                   |
| třída odolnosti korozi KBK   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS           | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| hmotnost výrobku             | 1,533 g                             |
| typ upevnění                 | průchozí dírou                      |
| připojení pneumatiky 1       | 1/2 NPT                             |
| připojení pneumatiky 3       | 1/2 NPT                             |
| upozornění k materiálu       | ve shodě s RoHS                     |
| materiál připojovací lišty   | hliník legovaný pro tváření         |