

# prvek s pevným škrčením VFFG-T-F4-5

č. dílu: 8047346

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| funkce ventilu                            | funkce škrčení  |
| typ upevnění                              | rýhováno  |
| provozní tlak v Mpa                       | -0.09 ... 1 MPa   |
| provozní tlak                             | -0.9 ... 10 bar   |
| okolní teplota                            | -5 ... 60 °C  |
| povolení                                  | c UL us - Recognized (OL)   |
| velikost                                  | pro ø 4 mm  |
| jmenovitá světllost                       | 0.5 mm  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| skladovací teplota                        | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                          | 0.4 g   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |