


# upínací dutinka EAMH-145-22-C34

č. dílu: 8098588

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	145
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	32.5 kgmm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	198 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS