


conjunto de sujeción axial EAMM-A-F32-60H

Número de artículo: 1454256

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	21 Nm
Peso del producto	810 g
Código de conexión, actuador	F32
Código de conexión, entrada motor	60H
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS