

filtro

LF-1/8-D-5M-MINI-A-NPT



Número de artículo: 173679

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

Grado de filtración 5 µm, con funda de protección y descarga automática del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Posición de montaje	vertical
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	completamente automático
Cantidad máxima del condensado	22 cm ³
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar
Caudal nominal normal	800 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de montaje a elegir:
Conexión neumática 1	1/8 NPT
Conexión neumática 2	1/8 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	PE
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC