

unidad de mantenimiento FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT


Número de artículo: 173879

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Combinación de filtro-válvula reguladora-lubricador, filtro de 40 µm, con funda de protección metálica. Con purga automática del condensado. Sin manómetro.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Posición de montaje	vertical
Purga del condensado	completamente automático
Grado de filtración	40 µm
Presión de funcionamiento	2 ... 12 bar
Caudal nominal normal	8.300 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2.280 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con escuadra de montaje a elegir:
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Conexión neumática 2	3/4 NPT
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC