


Racor de tubo protector MKGV-37-M40

Número pieza: 1877305

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Tipo de fijación	con rosca exterior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del racor	PA