


Unidad de guía FEN-80- -

Número pieza: 19175

FESTO

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	80
Carrera	10 ... 500 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	Guía deslizante
Construcción	Guía
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de desplazamiento	70 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	70 g
Peso básico con carrera de 0 mm	10.720 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Información sobre el material del elemento de guía	Acero de aleación fina
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio anodizado