

válvula higiénica de mariposa VZFB-A-2"-WW-V2V2E


Número de artículo: 2462219

Producto sustituido

FESTO

Diámetro nominal 2", con extremos soldados, ASME-BPE, EPDM, material 1.4301.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de disco de 2 vías
Tipo de accionamiento	manual
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	Extremos de soldadura/extremos de soldadura
Diámetro nominal DN	2"
Sentido del flujo	reversible
Presión nominal de válvulas de proceso	10
Momento de accionamiento	14 Nm
Basado en la norma	ASME BPE
Fluido	agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-10 ... 120 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material cuerpo	1.4301
Material de la arandela	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material disco	1.4301
Material del eje	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material árbol	1.4301
Peso del producto	1.500 g
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto