

Tubo de material sintético PUN-5/32X1/32-U-SW-500

Número pieza: 546670

FESTO

Con calibración exterior, adecuado para enchufes QS y QB.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Old part no. 13028620



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|-----------------------------------|
| Diámetro exterior en pulgadas | 5/32 |
| Diámetro interior en pulgadas | 3/32 |
| Radio máximo de curvatura | 0,202 " |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14 ... 150 Psi |
| Fluido | Aire comprimido filtrado vacío |
| Temperatura ambiente | -68 ... 140 °F |
| Peso del producto según la longitud | 0,103 oz/ft |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | A 98 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material del tubo flexible | TPE-U(PU) |