

tubo flexible helicoidal PAS-4I-6E-5

Número de artículo: 548143

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	5 m
Diámetro exterior	6 mm
Longitud sin extender	0,3 m
Diámetro interior	4 mm
Diámetro de la bobina	50 mm
Cantidad de espiras	46
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 17,5 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto	135 g
Color	azul
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	PA