

# Conducto de unión NEBV-H1G2-P-0.5-LE2

Número pieza: 552001

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Característica de la línea	Für statische Anwendungen
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 30 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Corriente de salida máxima	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso del producto	12 g
Conexión eléctrica	bifilar Conector tipo zócalo, recto, cable
Longitud del cable	0,5 m
Tipo de fijación	Clip
Código de color para el aislamiento de los hilos	Pin 1 = negro Pin 3 = schwarz/rot
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del cuerpo	POM PUR
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC