

conjunto de fuelles

DADB-V6-100-S51-125

Número de artículo: 553373

FESTO

Para cilindros normalizados según ISO 15552.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diámetro exterior | 93 mm |
| Tamaño | 100 |
| Carreras | 51 ... 125 mm |
| Prolongación del vástago | 37 mm |
| Construcción | redondo |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Conjunto de fuelles con colector de escape |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 - riesgo de corrosión alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Resistencia a fluidos | Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina |
| Tipo de protección | IP54 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso del producto | 152 g |
| Tipo de fijación | Desplazable con pasador roscado |
| Conexión neumática | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de los adaptadores | PA reforzado |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del fuelle | NBR |
| Material de los pasadores roscados | Acero inoxidable de aleación fina |