

conjunto de fuelles

DADB-S1-40-S251-300

Número de artículo: 553469

FESTO

Para cilindros normalizados según ISO 6432.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	46 mm
Tamaño	40
Carreras	251 ... 300 mm
Prolongación del vástago	87 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F5a
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	93 g
Tipo de fijación	con pasador roscado con rosca interior
Conexión neumática	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los adaptadores	PA reforzado
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina