


# casquillo enchufable NPQM-D-S14-E-P10

Número de artículo: 570455

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	12 mm
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso del producto	18,5 g
Conexión neumática 1	Diámetro casquillo enchufable 14 mm
Conexión neumática 2	Casquillo enchufable QS-14
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	latón niquelado