


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-L27-42A

Número de artículo: 8063447

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	1,2 Nm
Peso del producto	123 g
Código de conexión, actuador	L27
Código de conexión, entrada motor	42A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS