



silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-M7-P

N° de pièce: 133141

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux
Raccord pneumatique 1	M7
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	vissable
Débit normal 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 100 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	0 ... 60 °C
Couple de serrage nominal	3,8 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	5,8 g
Matériau insert silencieux	PE
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton nickelé