

# manodétendeur LR-M5-QS-6

N° de pièce: 153533  
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur   |
|------------------------------|--|
| Fonction de détendeur        | Pression de sortie constante avec échappement secondaire         |
| Raccord pneumatique 1        | M5   |
| Raccord pneumatique 2        | QS-6   |
| Mode de fixation             | vissable   |
| Débit nominal normal         | 41 l/min   |
| Pression d'entrée 1          | 0 ... 9 bar  |
| Température ambiante         | 0 ... 60 °C  |
| Matériau corps               | renforcé PBT   |
| Fluide de service            | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]                         |
| Sécurité d'actionnement      | Vis moletée avec contre-écrou                                    |
| Position de montage          | indifférent  |
| Conception                   | Détendeur à piston à commande directe à alimentation traversante |
| Plage de réglage de pression | 1 ... 8 bar  |
| Poids du produit             | 16 g   |
| Matériau tourillon vissé     | Laiton nickelé   |
| Matériau joint fileté        | PTFE   |