

raccord banjo multiple QSLV4-1/2-5/8-U

N° de pièce: 190800

FESTO

Orientable sur 360°, 4 fois.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	9,4 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Conception	Principe push-pull
Taille du bidon	1
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	30 Nm
Poids du produit	249 g
Nombre de sorties	4
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Filetage 1/2 NPT
Raccord pneumatique 2	Pour tuyau de diamètre extérieur 5/8"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PBT
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable