

# ventouse ESV-20-SN

N° de pièce: 190979

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	20 mm
Volume de ventouse	0,318 cm <sup>3</sup>
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Forme de la ventouse	plat cylindrique
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Force de maintien à la pression de service	16,3 N
Poids du produit	1,6 g
Couleur	noir
Dureté Shore	60 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	NBR