



# Electrodistributeur

## MZH-3-0,4-K

N° de pièce: 30210

FESTO

Micro-Pneumatique, avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Débit nominal normal	4 l/min
Pression de service	0 ... 7 bar
Conception	Siège plat
Degré de protection	IP40 avec connecteur femelle
Diamètre nominal	0,4 mm
Type de commande	direct
Temps de commutation Arrêt	4 ms
Temps de commutation Marche	4 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 0,5W
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	20 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression