

barrette de raccordement VABM-C7-12M-G18-5

N° de pièce: 549642

FESTO

pour électrodistributeur VOVG avec pilotage séparé interne.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	5
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Poids du produit	142 g
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	M7
Raccord pneumatique 3	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium