

kit de soufflet DADB-V6-50-S301-350

N° de pièce: 553321

FESTO

pour vérins normalisés ISO 15552



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	57 mm
Taille	50
Plage de course	301 ... 350 mm
Extension de la tige de piston	97 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	166 g
Mode de fixation	reporté avec vis sans tête
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau pièces d'adaptation	renforcé PA
Matériau joints	NBR
Matériau soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable