

kit axial EAMM-A-S38-55A

N° de pièce: 558163

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|---------------|
| Position de montage | indifférent |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple transmissible | 6,5 Nm |
| Poids du produit | 400 g |
| Code d'interface, actionneur | S38 |
| Code d'interface, moteur | 55A |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |