


bride de moteur EAMF-A-28B-40S/40T

N° de pièce: 562666

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	54 g
Code d'interface, moteur	40S 40T
Code d'interface, carter de couplage	28B
Note sur la matière	Conforme RoHS