

accouplement articulé DARP-M4-F

N° de pièce: 8170110
Nouveau

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M4
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	17 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau douille	Acier fortement allié inoxydable
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Matériau rondelle sphérique	Acier de cémentation
Matériau pivot sphérique	Acier de cémentation
Matériau écrou	Acier fortement allié inoxydable