


Držač ususne čašice ESH-HC-4-QS

Broj artikla: 189219

FESTO

s kompenzacijom visine, vakuumski priključak gore, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matrica.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	6 mm
Volumen	1,153 cm ³
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 4
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	33 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pričvršćenje usisne zdjelice	M6
Vakuumski priključak	QS-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR Čelik
Material bracket	Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik