

# Blok podnožja MHA1-PR6-3-M3-PI

Broj artikla: 197224

FESTO

s utičnim podnožjima, za ventile s podnožjem MHA1-...-PI



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta        | 6   |
| Pogonski tlak                       | 0 ... 8 bar                                       |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 1 - niska otpornost na koroziju                   |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C                                     |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom                              |
| Vrsta pričvršćenja ventila          | s unutarnjim navojem                              |
| Pneumatski priključak 1             | M7  |
| Pneumatski priključak 2             | M3  |
| Pneumatski priključak 3             | M7  |
| Material of connecting plate        | Aluminijska legura za gnječenje                   |