

Paralelni komplet EAMM-U-70-D40-70A-96-S1

Broj artikla: 2786316

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	118 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,18 Nm
Prenosivi okretni moment	7 Nm
Težina proizvoda	1.730 g
Kod sučelja, pogon	D40B
Cod sučelja, Motor in	70A
Materijal - napomena	RoHS sukladno