

Komplet nabranog mijeha EADB-V2-32-S301-400

Broj artikla: 2828832

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	57 mm
Veličina	32
Područje hoda	301 ... 400 mm
Produljenje klipnjače	121 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	143 g
Težina proizvoda	212 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter components	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nehrđajući