

# Senzor protoka SFEV-R0100-L-2ND-K1

Broj artikla: 538559

FESTO

poseban zaslon za prijenosnik protoka SFET-F, SFET-R.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Uklopni izlaz	2xNPN
Sklopna funkcija	Komparator prozora Komparator vrijednosti praga
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik Uklopnik
Analogni izlaz	1 - 5 V
Otpor tereta	50 kOhm
Područje pokaza	-1 ... 1 l/min
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Električni priključak	Kabel
Duljina kabla	1 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za držanje
Težina proizvoda	70 g
Informacija o materijalu, kućište	PA
Vrsta pokaza	3 1/2-znamenasti alfanumerički
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju