


Utikač spojke KS-P-9

Broj artikla: 546080
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Nazivni promjer | 7,4 mm |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.120 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 18 g |
| Pneumatski priključak | P-9 |