


Kompaktni cilindar ADVU-2"-1 1/2"-P-A

Broj artikla: 546344

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s unutarnjim navojem.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1,5 "
Promjer klipa	2 "
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Pogonski tlak	11,6 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,472 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	238 lbf
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	265 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	3,951 oz
Prirast težine po 10 mm hoda	2,54 oz
Osnovna težina kod hoda 0 mm	19,753 oz
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0,564 oz
Pneumatski priključak	NPT1/8-27
Pogonski tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje