

# Plastična savitljiva cijev PUN-5/16X1/16-U-WS

Broj artikla: 546597

FESTO

kalibrirano izvana, prikladno za QS i QB utične priključke.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Old part no. 13016603



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer inča	5/16
Unutarnji promjer inča	3/16
Min. radijus savijanja	0,594 "
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14 ... 150 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Temperatura okoline	-68 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,412 oz/ft
Boja	bijelo
Tvrdoća po Shoreu	A 98 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)