

Aksijalni komplet EAMM-A-E48-55A

Broj artikla: 550969

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	8,5 Nm
Težina proizvoda	530 g
Kod sučelja, pogon	E48A
Cod sučelja, Motor in	55A
Materijal - napomena	RoHS sukladno