

# Komplet nabranog mijeha DADB-S1-12-S101-150

Broj artikla: 553395

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 6432.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	22 mm
Veličina	12
Područje hoda	101 ... 150 mm
Produljenje klipnjače	48 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim zatikom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nehrđajući