

Plastična savitljiva cijev PAN-10X1,5-GN

Broj artikla: 553921

FESTO

izvana kalibrirano, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	10 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	58 mm
Unutarnji promjer	7 mm
Min. radijus savijanja	27 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,042 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 10 mm
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A